

Mahr**Skaitmeninis slankmatis MarCal su vidinėmis matavimo žiaunomis, Matavimo diapazonas: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415320 800
GTIN	4059192064761
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus, didelio skaitmeninio ekrano. Matavimo plokštumos tiksliai šlifotos. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 800 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Maitinimas	Baterijos
Leistina paklaida	0,05 mm
Kalibravimas	A1

Antgalių ilgis	150 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
IP apsaugos klasė	IP 65
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000

Priedai

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2

