



Skaitmeninis gylmatis IP 67 su wi-fi, Matavimo diapazonas: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	418705 300
GTIN	4059192064747
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Moderni, efektyvi matavimo sistema. Pritrintos kreipiančiosios. Su išankstinio matmenų nustatymo funkcija (Preset), pvz.: atstumams matuoti su matavimo antgaliu Nr.418630. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu \varnothing 1,5mm, 5mm ilgio. Labai didelis LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis, integruota, belaidė duomenų išvestis i-wi, atsparus drėgmei ir dulkėms, veikimo laikas apie 3 metus (apie 0,5 metų, kai įjungtas radijo ryšys).

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis 300 mm ilgio Nr. 418610, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630. Belaidis duomenų perdavimas į i-wi imtuvą Nr. 498912.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 67
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032

Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	12×3,5 mm
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm
Maitinimas	Baterijos
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Tiltelio ilgis	150 mm
Kalibravimas	A1
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Baterijų kiekis	1
Eksploatavimo trukmė	26000 h
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	Dėklas
Produkto rūšis	gylmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975

Papildomas tiltelis 300 mm	418610
Matavimo priedėlis atstumo matavimui Ø 4 mm	418630
Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK
Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498914 STICK