

**Garant****SNHX 1205 neutral., Tipas: ALU****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 218611 ALU    |
| GTIN             | 4045197532138 |
| Produktų klasė   | 21A           |

**Aprašymas****Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e$  max.griovelio pločiui  $a_p$ : 10; 14 mm

Rūšis: HU7710

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,1 mm

Nuožulos plotis: 0,3 mm

**Techninis aprašymas**

|   |           |
|---|-----------|
| Pastūma $f_z$ per dantį                   | 0,1 mm    |
| Tipas                                     | ALU       |
| Nuožulos plotis                           | 0,3 mm    |
| Rūšis                                     | HU7710    |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | SNHX 1205 |
| Ašmenys                                   | HM        |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Plokštelės storis                  | 5,4 mm                          |
| griovelio pločiui $a_p$            | 10; 14 mm                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4                               |
| Produkto rūšis                     | Keičiamoji plokštelė frezavimui |