

Atskiras kontrolinis kaištis 2 tolerancijos klasė, Tipas: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	483941 7
GTIN	2050002077065
Produktų klasė	48A

Aprašymas

Modelis:

Kontroliniai kaiščiai iš legiruotojo įrankių plieno 60 ± 2 HRC. Kaištis: grūdintas, nušlifluotas ir pritrintas. Rankena: \emptyset išgraviruotas.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite **pageidaujimą \emptyset** , pvz.: nr. 483940 dyd. 2 **0,35**.

Techninis aprašymas

Kontrolinis ilgis	60 mm
Žingsnis	0,01 mm
Bendras ilgis	90 mm
Nominalus dydis	6 - 6,99 mm
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	2
Kietis	60 ± 2 HRC
Medžiaga	legiruotas įrankių plienas
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

Paslaugos

Kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus \emptyset 20	028240 20
	028260 20

DAkks kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20