

Garant
APMT 060220 ER, HB7730, Tipas: GG

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215674 GG
GTIN	4045197673770
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Pastaba:

 Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_p \text{ max} = 4$ mm.

Kampo spindulys: 2 mm

 Pastūma f_z per dantį: 0,08 mm

Techninis aprašymas

Tipas	GG
Pastūma f_z per dantį	0,08 mm
Kampo spindulys	2 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 060220 ER
Kietlydinys	HB7730
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	250 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		