

**Garant**

**Griovelių freza 90° trumpa, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
25/2mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215705 25/2
GTIN	4045197410559
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Griovelių freza su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	100 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 16..
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	44 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219811
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219812