

Garant**APMT 060220 ER, HB7520, Tipas: ST900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215641 ST900
GTIN	4045197673671
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_p \text{ max} = 4$ mm.

Kampo spindulys: 2 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,1 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST900
Pastūma f_z per dantį	0,1 mm
Kampo spindulys	2 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 060220 ER
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	340 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		