

**Garant****Griovelių freza 90° ilga, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
25/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215710 25/2
GTIN	4045197410580
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Griovelių freza su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.  
Be vidinio aušinimo.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	44 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	200 mm
Koto Ø $D_s$ h6	25 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 16..
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas

Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219812
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219811