

Garant**XDHW 10T310, HB7720, Tipas: ST1400**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	211902 ST1400
GTIN	4045197479662
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.Pastūma f_z : 0,2 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Pastūma f_z	0,2 mm
Kampo spindulys	1 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDHW 10T310
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	270 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	130 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	100 m/min	H
Ketus (G)	tinka	220 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	500 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		