

# Yale

## Tuščiaavidurio stūmoklio cilindras YCS, Spaudimo jėga / eiga (t / mm): 12/40



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	086070 12/40
GTIN	4025092150873
Produktų klasė	08Y

### Aprašymas

#### Modelis:

**Yale** hidrauliniai įrankiai gaminami iš aukštos kokybės **CrMo plieno**, todėl yra žymiai tvirtesni „elastinėje zonoje“, o tai užtikrina **labai ilgą eksploataavimo** trukmę. Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka **metrinius standartus**, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. **100 % suderinama** su visomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Dėl savo **ištisinės vidurio skylės** šie cilindrai tinka naudoti tada, kai reikalinga didelė įtempimo jėga, nustatoma naudojant **srieginius strypus**, greitosios movos sujungimui.

Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka **metrinius standartus**, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. **100 % suderinama** su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

#### Paskirtis:

**Įtempti** pritvirtinimo strypams, **įspausti ir išspausti** guoliams, ašims ir velenams, **nuimti** krumpliaračiams ir diržų diskams bei vilkti arba stumti sunkioms konstrukcijoms.

#### Tiekimo sudėtis:

Su slėgio jungtimi 3/8-NPT. Tiekama paruošta eksploatuoti su sujungimo įmova, grūdinto plieno spaudžiamąja detale (presu) ir pritvirtinimo sriegiu **be** prijungimo vamzdelių ir adapterių.

#### Pastaba:

**Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.**

Hidraulinę rankinę pompą žr. Nr. 086050, hidraulinę žarną Nr. 086081.

### Techninis aprašymas

Kiauryminės skylės Ø	20 mm
----------------------	-------

Kėlimo aukštis	40 mm
Išorinis cilindro Ø	70 mm
Svoris	3,5 kg
maksimalus slėgis	120 kN
Konstruktinis ilgis, sulankstyto	142 mm
Alyvos kiekis	71 ml
Produkto rūšis	Hidraulinis cilindras