

**Garant****Kopijavimo freza 0°, neigiama, Weldon kotas, Ø D: 15Lmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212090 15L
GTIN	4045197192394
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

**Pastaba:**

$a_{p\max} = 1,5$  mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	26 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD.. 0702
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	15 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	135 mm
Ilgis Ø d <sub>1</sub>	80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	28 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	4,51 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	6,23 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,5 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	15–28 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219803
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2