

Garant

**Kopijavimo freza 0°, neigiama, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
10/2mm**


Užsakymo data

Užsakymo numeris	212087 10/2
GTIN	4045197549570
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu radiui išvengti.

- **Žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Pastaba:

$a_{p\max} = 1,1$ mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,6** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 6IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M5
Ø D ₂	9,75 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	10 mm
Ø D ₁ h6	5,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø D ₃	5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD.. 0501

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	3,72 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	15 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,1 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	5,37 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219802
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP