

Garant**APFT 160408 PDTR, HB7720, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215744 ST1400
GTIN	4045197411020
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Plokštelės storis: 4,76 mm

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,14 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Pastūma f_z per dantį	0,14 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APFT 160408 PDTR
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	4,76 mm

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Ketus (G)	tinka	140 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		