



## Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: M12CDD2



### Užsakymo data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 070210 M12CDD2 |
| GTIN             | 4002395002542  |
| Produktų klasė   | 03L            |

### Aprašymas

#### Modelis:

**MILWAUKEE – akumuliatorinis gręžtuvas** Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumuliatoriai su **atskirų kamerų stebėjimu** ir **įkrovos lygio rodmeniu**. Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui. **FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas** su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti. Puikus modelis FUEL™ su **bešepetėliniu POWERSTATE™ varikliu** didžiausiam efektyvumui. **Mažas susidėvėjimas** ir **iki 10 kartų ilgesnis eksploatavimo laikas** palyginti su standartiniais nuolatinės srovės varikliais. Didelis efektyvumas ir didesnė akumuliatoriaus įkrova užtikrina **iki 2x ilgesnį veikimą** (palyginti su kitomis ličio jonų technologijomis). **REDLINK PLUS™ elektronika** – įspūdingas našumas:

- **su sisteminės komunikacijos valdymo bloku – akumuliatoriumi.**
- **Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, diržo sąvarža, HD dėže (sisteminis lagaminas).

### Techninis aprašymas

|                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Variklio sandara                                                | Bešepetėlinis variklis          |
| Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos                      | 1,5 - 13 mm                     |
| standartinis naudojimas                                         | Strong                          |
| maksimalus sūkių skaičius 1. greitis                            | 0 - 450 min <sup>-1</sup>       |
| maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje                   | 37 Nm                           |
| maksimali vibracija pagal EN                                    | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>          |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje                        | 25 mm                           |
| maksimalus sūkių skaičius 2. greitis                            | 1700 min <sup>-1</sup>          |
| Akumulatoriaus talpa                                            | 2 Ah                            |
| Akumulatoriaus įtampa                                           | 12 V                            |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene                           | 13 mm                           |
| Gamintojo pavadinimas                                           | M12 CDD                         |
| Svoris                                                          | 1,3 kg                          |
| tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V          |
| Pakuotė                                                         | Lagaminas (HD=Heavy Duty)       |
| Maitinimas                                                      | Varomas akumulatoriaus energija |
| tinka medžiagoms                                                | Metalas                         |
| Produkto rūšis                                                  | Gręžtuvas-suktuvas              |

### Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/070210-M12CDD2>