

**APHT 160416ER-46, SP6519, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215773 UNI
GTIN	4045197503619
Produktų klasė	28E

**Aprašymas****Pastaba:**

Prašome naudoti šias plokšteles **tik su varžtu Nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Naudojant keičiamas plokšteles, kurių  $r \geq 3,2$  mm, su laikikliais Nr. 215705, 215710, 215715 ir 215717, reikia modifikuoti plokštelių tvirtinimo lizdą.

Kampo spindulys: 1,6 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	UNI
Kampo spindulys	1,6 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APHT 160416ER-46
Kietlydinys	SP6519
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	155 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	S
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		