

Garant

**Griovelių freza 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
80/7mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215715 80/7
GTIN	4045197410665
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Galinė freza su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 16..
Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7

Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219812