

**Garant****Nuožulų freza, su tvirtinimo kiauryme, Kampas  $\gamma$ : 30 laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215795 30
GTIN	4045197383228
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

pasiekiamas nuožulos ilgis l	27,5 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h	13 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
pasiekiamas nuožulos plotis b	24 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
mažiausias $\varnothing D$	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003
Kampas $\gamma$	30 laipsniai
didžiausias $\varnothing D_1$	65 mm

efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	3
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	52 mm
Dantų pastūma esant $h_{\text{max}}$	0,2 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	9
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814