

**APHT 160408ER-46, X500, Tipas: UNI****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 215781 UNI |
| GTIN | 2050002058231 |
| Produktų klasė | 28F |

Aprašymas**Pastaba:**

Prašome naudoti šias plokšteles **tik su varžtu Nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Naudojant keičiamas plokšteles, kurių $r \geq 3,2$ mm, su laikikliais Nr. 215705, 215710, 215715 ir 215717, reikia modifikuoti plokštelių tvirtinimo lizdą.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------------------|
| Tipas | UNI |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | APHT 160408ER-46 |
| Kietlydinys | X500 |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 150 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 110 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 170 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 150 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 55 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 180 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |