



Freza 90° 5720VZ16, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	220800 32/3
GTIN	4059782500808
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Modelis:

Freza su cilindrinio kotu, subalansuota $G = 6,3$, kai 30000 aps./min. Frezavimo laikiklis su srieginiu tvirtinimu ir frezavimo galvutė turi būti papildomai subalansuoti kartu su tvirtinimo įspraustinėmis prieš apdirbimą dideliu greičiu. Įrankio konstrukcija leidžia tvirtinti visų spindulių keičiamas plokšteles iki $r_e=6,0$ mm, nekeičiant laikiklio ir nekoreguojant ilgio.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	135 mm
Koto Ø D_s h6	32 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	32 mm
Iškyšos ilgis L_1	75 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZD.. 16M5
Keičiamų plokštelių varžtas	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	4 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	22,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	48 mm
Nuožulos kampas α_{max}	6,35 laipsniai

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
$\varnothing D_3$	16 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229900
-------------------	--------