

Garant**RDHX 0501 MOTN, HB7525, Tipas: ST900**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212182 ST900
GTIN	4045197554161
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Pastūma f_z per dantį: 0,15 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHX 0501 MOTN

Tipas: ST900

Techninis aprašymas

Tipas	ST900
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHX 0501 MOTN
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7525
Pastūma f_z per dantį	0,15 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	380 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	290 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	210 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	170 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	240 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	170 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	200 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		