

Garant**RDHX 0501 MOTN, HB7515, Tipas: ST1400**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212184 ST1400
GTIN	4045197554178
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Pastūma f_z per dantį: 0,15 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHX 0501 MOTN

Tipas: ST1400

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHX 0501 MOTN
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7515
Pastūma f_z per dantį	0,15 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	430 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	330 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	270 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	230 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	300 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	210 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	230 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		