

Garant**RDEX 0501 MOSN, HB7535, Tipas: INOX**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212190 INOX
GTIN	4045197303431
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	RDEX 0501 MOSN
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7535
Pastūma f_z per dantį	0,12 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	175 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	175 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	140 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		