

Garant**RDHX 0702 MOTN, CBN725, Tipas: HART**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212217 HART
GTIN	4045197375285
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Priveržkite 0,9 Nm.

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Pastūma f_z per dantį: 0,13 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHX 0702 MOTN

Tipas: KIETAS

Kampo spindulys: 3,5 mm

Techninis aprašymas

Tipas	KIETAS
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHX 0702 MOTN
Kampo spindulys	3,5 mm
Ašmenys	CBN

Kietlydinys	CBN725
Pastūma f_z per dantį	0,13 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui