

Garant

Kopijavimo freza 0°, neigiama, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 48/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212145 48/4
GTIN	4045197192783
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Dėmesio:

Naudojant keičiamas pjovimo plokšteles su teigiama geometrija **negalima** naudoti apsauginių varžtų ir žiedų.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..12T3
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Fiksavimo varžtų rinkinys	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	36 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	48 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	84 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	94 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	2,5 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	32,94 mm
Nuožulos kampas α _{max}	1,46 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	15–27 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219807
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219805