

**Garant****RDEX 0702 MOSN, HB7535, Tipas: INOX**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	212220 INOX
GTIN	4045197303516
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

**Modelis:**

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,5$  mm.

## Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	RDEX 0702 MOSN
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7535
Pastūma $f_z$ per dantį	0,18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	175 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	175 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	160 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	60 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		