

**Garant**

**Kopijavimo freza (RD..16) 0°, neigiama, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/7mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212165 100/7
GTIN	4045197192912
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

**Paskirtis:**

Su keičiamų plokštelių varžtų rinkiniu Nr. 219800 – keičiamų plokštelių ir apsauginių žiedų užveržimui.

**Dėmesio:**

Naudojant keičiamas pjovimo plokšteles su teigiama geometrija **negalima** naudoti apsauginių varžtų ir žiedų.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

$a_{p\max} = 3,5$  mm.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Fiksavimo diskų rinkinys	219955
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..1604
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	32 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	50 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	184 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	198 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	3,5 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	79,92 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	0,8 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	15–30 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Apsauginių žiedų rinkinys 10 vnt.	219955

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

219800

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP

674252 20IP