



## Line Light darbinis šviestuvas, Tipas: 1200

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081340 1200
GTIN	5708997000571
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

Line Light darbinis šviestuvas yra iš ekstruzinio akrilo profilio su **įmontuotu lęšiu** (apšvietimo kampas 75°), todėl itin **tvirtas**. Jis skirtas naudoti **sudėtingiausiomis sąlygomis** ir bet kioje darbo patalpoje užtikrina stiprų ir koncentruotą apšvietimą. **Su akumuliatoriumi mobiliam naudojimui** su papildomu priekyje esančiu prožektoriumi (150 liumenų).

Su 24 V nuolatinės srovės įėjimu prijungti tiesiai prie staklių arba per transformatorių Nr. 081342 prie 230 V tinklo įtampos.

Lempą galima pasukti laikiklyje ir nustatyti, kad neakintų.

#### Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing < 12$  mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Paskirtis:

Montuoti **darbo vietoje arba transporto priemonėje**.

#### Tiekimo sudėtis:

Darbo šviestuvas, 2 spaustukai ir jungtys, galiniai elementai, kabelio įvedimas / veržtuvas, 2 jungiamosios movos.

### Techninis aprašymas

LEDų kiekis	156
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Šviesos srautas	900 lm
IP apsaugos klasė	IP 67
Keičiamos apšvietimo priemonės	ne

Šviesos stiprumas	13 W
Nominalioji įtampa	230 V
Apšvietimo kampas	75 laipsniai
ATEX zona	Nėra
Bendras ilgis	1200 mm
Galvos Ø	25 mm
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas

---

## Priedai

Vakuuminis laikiklis	081345
Magnetinis laikiklis	081344