

Garant**Nuožulų freza, su tvirtinimo kiauryme, Kampas γ : 75 laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215795 75
GTIN	4045197383259
Produktų klasė	210

Aprašymas**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	16 mm
mažiausias $\varnothing D$	19 mm
Bendras ilgis L_{viso}	60 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Kampas γ	75 laipsniai
pasiekiamas nuožulos plotis b	7 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis l	27,5 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h	27 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3
didžiausias $\varnothing D_1$	33 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003

Dantų pastūma esant h_{max}	0,11 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	9
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2