

Garant
Griovelių freza 90°, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215870 32/5
GTIN	4045197195425
Produktų klasė	210

Aprašymas
Paskirtis:

Universaliai tinka visų medžiagų apdirbimui ir griovelių frezavimui.

Pastaba:

Laikiklius frezoms su sriegiu žr. katalogo 3-ioje dalyje.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	43 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Ø D_1 h6	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003
Pjovimo briaunos Ø D_c	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_2	28,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	62 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	61 mm

Nuožulos kampas α_{\max}	0,53 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	26,85 mm
$\varnothing D_3$	29 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP