


**CC.T 09T304, Rūšis: PR1425**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260097 PR1425
GTIN	4960664638789
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CC.T 09T304 PR1425 Kietlydinys: PR1425

Drožlialaužis: MFP-GF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1 mm

Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 150 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,03 - 0,12 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 150 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	MFP-GF

Kietlydinys	PR1425
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui