


CC.T 09T304, Rūšis: PR1325

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260097 PR1325
GTIN	4960664627806
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CC.T 09T304 PR1325 Kietlydinys: PR1325

Drožlialaužis: MQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 100 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 100 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Drožlialaužis	MQ
Pagrindinis naudojimas	S
Kampo spindulys	0,4 mm

Kietlydinys	PR1325
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui