

**Garant****CC. T 060204, Rūšis: HB7020**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260142 HB7020
GTIN	4045197698834
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CC. T 060204 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

## Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui