

HOLEX®
LED akumulatorinis pailgas šviestuvas 8 W IP65

Užsakymo data

Užsakymo numeris	081251
GTIN	2050001761835
Produktų klasė	02A

Aprašas
Aprašymas:

Nuo dulkių ir drėgmės apsaugotas (**IP65**) akumulatorinis šviestuvas su **kišeninio prožektoriaus funkcija** priekyje ir šviesiu paviršiaus apšvėtitimu be šešėlių išilginėje pusėje, sukamas plastikinis kablys. Su įjungimo / išjungimo mygtuku, įkrovikliu ir ličio jonų baterija 3,7 V / 3,3 Ah.

IP apsaugos klasė: IP 65

ATEX zona: Nera

Šviesos srautas: 500 lm

Švietimo trukmė: 3 h

Akumuliatoriaus rūšis: Ličio jonai

Akumuliatorių kiekis: 1

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus talpa	3,3 A·h
Šviesos srautas	500 lm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Švietimo trukmė	3 h
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
ATEX zona	Nera

