



## Line Light akumuliatorinis šviestuvas, Tipas: 465



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081341 465
GTIN	5708997352441
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

Line Light darbinis šviestuvas yra iš ekstruzinio akrilo profilio su **įmontuotu lęšiu** (apšvietimo kampas 75°), todėl itin **tvirtas**. Su papildomu prožektoriumi priekyje (150 liumenu).

Lempą galima pasukti laikiklyje ir nustatyti, kad neakintų.

#### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkems), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Darbinis šviestuvas su akumuliatoriumi, maitinimo bloku, užspaudžiamu laikikliu su magnetu bei fiksuojamu kabliu.

### Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 65
ATEX zona	Nera
Švietimo trukmė	1,5 h
Šviesos srautas	150 - 600 lm
Bendras ilgis	357 mm
Galvos Ø	25 mm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės	LED modulis

Akumulatoriaus talpa	2,6 Ah
Akumuliatorių kiekis	1
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Apšvietimo kampas	75 laipsniai
Akumulatoriaus įtampa	3,7 V
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6000 K
Šviesos stiprumas	2,6 W
Svoris	220 g
Produkto rūšis	Apžiūros lemputė