

Garant

eco tekinimo plokštelių laikiklis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/06 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	251904 20/06
GTIN	4045197651105
Produktų klasė	21U

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: PWLNR/L 2020X06

tinkamos keičiamosios plokštelės: WN.. 0604..

Darbinės dalies ilgis L_4 : 25 mm

Galvutės ilgis L_1 : 30 mm

Bendras ilgis L: 89 mm

Atraminė plokštelė: 259031 9

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 9
Svirties varžtas	259018 4
Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Koto dydis	20 mm

Svirtis	259015 6
ISO kodų laikiklis	PWLNR/L 2020X06
tinkamos keičiamosios plokštelės	WN.. 0604..
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Spyruoklė	259046 2
Plokštelės dydis	6 mm
Bendras ilgis L	89 mm
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Svirtis Tipas 6	259015 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Svirties varžtas Tipas 4	259018 4
Spyruoklė Tipas 2	259046 2
Atraminė plokštelė Tipas 9	259031 9
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5