

Garant

eco tekinimo plokštelių laikiklis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/08 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	251904 20/08
GTIN	4045197651136
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: PWLNR/L 2020X08

tinkamos keičiamosios plokštelės: WN.. 0804..

Darbinės dalies ilgis L_4 : 25 mm

Galvutės ilgis L_1 : 34 mm

Bendras ilgis L: 93 mm

Atraminė plokštelė: 259031 19

Techninis aprašymas

Svirties varžtas	259018 3
Galvutės ilgis L_1	34 mm
Plokštelės dydis	8 mm
Koto dydis	20 mm

Svirtis	259015 3
ISO kodų laikiklis	PWLNRL/2020X08
Atraminė plokštelė	259031 19
Spyruoklė	259046 1
tinkamos keičiamosios plokštelės	WN.. 0804..
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Bendras ilgis L	93 mm
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 19	259031 19
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spyruoklė Tipas 1	259046 1
Svirties varžtas Tipas 3	259018 3
Svirtis Tipas 3	259015 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500