

**CC. T 060202, Rūšis: CA6525**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260192 CA6525
GTIN	4960664491773
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Drožlialaužis	GK
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui