

Garant**Skaitmeninė tikslaus ištekinimo galvutė HW, Jungtis: HW20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237602 HW20
GTIN	4045197816498
Produktų klasė	29W

Aprašymas**Modelis:**

Nustatymo tikslumas 0,001 mm Ø-yje **indikatoriumi** Nr. 237601.

Paskirtis:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 – 237698.

Su laikikliu Nr. 237651 – 237656.

Pastaba:

Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 3 Ø praplėtimui nuo 104,9 iki 134,1.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	45 mm
Jungtis	HW20
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC..0602..
Keičiamų plokštelių varžtas	237606 Dyd. 1
Suklio ribos Ø	23,9 - 31,1 mm
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Suklio įrankis