

**Garant****Skaitmeninė tikslaus ištekimo galvutė HW, Jungtis: HW25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237602 HW25
GTIN	4045197816603
Produktų klasė	29W

**Aprašymas****Modelis:**

Nustatymo tikslumas **0,001 mm** Ø-yje **indikatoriumi** Nr. 237601.

**Paskirtis:**

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 – 237698.

Su laikikliu Nr. 237651 – 237656.

**Pastaba:**

Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 4 Ø praplėtimui nuo 104,9 iki 134,1.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC..0602..
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	56 mm
Jungtis	HW25
Keičiamų plokštelių varžtas	237606 Dyd. 1
Suklio ribos Ø	30,9 - 40,1 mm
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Suklio įrankis