

**CCMT 060202, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260190 CA510
GTIN	4960664696444
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 450 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Drožialaužis	GK
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui