


**KOMET® bazinis laikiklis, 6×D, Ø DC: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236652 40
GTIN	4047109076297
Produktų klasė	24K

**Aprašymas****Modelis:**

- Saugus procesas iki 6×D.
- Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
- Koto konstrukcija ABS.

**Paskirtis:**

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikaliajoje, tiek horizontalioje padėtyje.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

tinka gręžimo galvutei	40 - 45 mm
Korpuso Ø d <sub>1</sub>	38,5 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	310 mm
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	63 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	260 mm
Nominalus Ø D	40
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	6×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

