

**Garant**
**eco tekimo plokštelių laikiklis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/06 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251905 16/06
GTIN	4045197651150
Produktų klasė	21U

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: PWLNR/L 1620X06

tinkamos keičiamosios plokštelės: WN.. 0604..

Darbinės dalies ilgis  $L_4$ : 25 mm

Galvutės ilgis  $L_1$ : 30 mm

Bendras ilgis L: 77 mm

Atraminė plokštelė: 259031 9

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	30 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	25 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	WN.. 0604..
ISO kodų laikiklis	PWLNR/L 1620X06

Svirties varžtas	259018 4
Plokštelės dydis	6 mm
Koto dydis	16 mm
Svirtis	259015 6
Spyruoklė	259046 2
Atraminė plokštelė	259031 9
Bendras ilgis L	77 mm
Paskirtis	kairinis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Svirtis Tipas 6	259015 6
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5
Atraminė plokštelė Tipas 9	259031 9
Svirties varžtas Tipas 4	259018 4
Spyruoklė Tipas 2	259046 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500