


**KOMET® bazinis laikiklis, 6×D, Ø DC: 46mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236652 46
GTIN	4047109095946
Produktų klasė	24K

**Aprašymas****Modelis:**

- Saugus procesas iki 6×D.
- Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
- Koto konstrukcija ABS.

**Paskirtis:**

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	80 mm
tinka gręžimo galvutei	46 - 54 mm
Korpuso Ø d <sub>1</sub>	44,5 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	375 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	310 mm
Nominalus Ø D	46
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	6×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

