

Garant**Tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251916 20/08
GTIN	4045197651334
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	20 mm
Svirtis	259015 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Plokštelės dydis	8 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Laikiklio ISO kodas	PWLN/R/L 2020K08
Atraminė plokštelė	259031 40
Svirties varžtas	259018 2
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Atraminė plokštelė Tipas 40	259031 40
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500