

Garant**Tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251916 25/08
GTIN	4045197651341
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklių rinkinys	259044 2
Galvutės ilgis L ₁	21 mm
Svirtis	259015 2
Atraminė plokštelė	259031 40
Svirties varžtas	259018 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Laikiklio ISO kodas	PWLN/R/L 2525M08
Koto dydis	25 mm
Plokštelės dydis	8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Atraminė plokštelė Tipas 40	259031 40
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500