


KOMET® bazinis laikiklis, 6×D, Ø DC: 65mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236652 65
GTIN	4047109095960
Produktų klasė	24K

Aprašymas**Modelis:**

- Saugus procesas iki 6×D.
- Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
- Koto konstrukcija ABS.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	500 mm
Naudingasis ilgis L_1	420 mm
ABS® koto $\varnothing D_s$	80 mm
Korpuso $\varnothing d_1$	63,5 mm
tinka gręžimo galvutei	65 - 71 mm
Nominalus $\varnothing D$	65
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	6×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

