


KOMET® bazinis laikiklis, 6×D, Ø DC: 72mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236652 72
GTIN	4047109095977
Produktų klasė	24K

Aprašymas**Modelis:**

- Saugus procesas iki 6×D.
- Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
- Koto konstrukcija ABS.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

tinka gręžimo galvutei	72 - 81 mm
Naudingasis ilgis L ₁	460 mm
Korpuso Ø d ₁	70,5 mm
ABS® koto Ø D _s	100 mm
Bendras ilgis L _{viso}	540 mm
Nominalus Ø D	72
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	6×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

