

Garant
eco tekimo plokštelių laikiklis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/08 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251905 20/08
GTIN	4045197651198
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: PWLNR/L 2020X08

tinkamos keičiamosios plokštelės: WN.. 0804..

Darbinės dalies ilgis L_4 : 25 mm

Galvutės ilgis L_1 : 34 mm

Bendras ilgis L: 93 mm

Atraminė plokštelė: 259031 19

Techninis aprašymas

ISO kodų laikiklis	PWLNR/L 2020X08
Svirties varžtas	259018 3
Galvutės ilgis L_1	34 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	WN.. 0804..

Spyruoklė	259046 1
Svirtis	259015 3
Atraminė plokštelė	259031 19
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Koto dydis	20 mm
Plokštelės dydis	8 mm
Bendras ilgis L	93 mm
Paskirtis	kairinis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Svirtis Tipas 3	259015 3
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Atraminė plokštelė Tipas 19	259031 19
Spyruoklė Tipas 1	259046 1
Svirties varžtas Tipas 3	259018 3