

**Garant****Tekinimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251913 20/08
GTIN	4045197651273
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	MWLNLR/L 2020K08
Kaištis	259049 2
Spaustukas	259038 12
Varžtų rinkinys	259023 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Koto dydis	20 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	28 mm
Plokštelės dydis	8 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Atraminė plokštelė	259031 41
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Kaištis Tipas 2	259049 2
Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259023 2
Spaustukas Tipas 12	259038 12
Atraminė plokštelė Tipas 41	259031 41
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500