


KOMET® bazinis laikiklis, 4×D, Ø DC: 20mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236653 20
GTIN	4047109076198
Produktų klasė	24K

Aprašymas**Modelis:**

- Saugus procesas iki 4×D.
- Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
- Koto konstrukcija ABS.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	145 mm
Korpuso $\varnothing d_1$	19 mm
tinka gręžimo galvutei	20 - 25 mm
ABS® koto $\varnothing D_s$	50 mm
Naudingasis ilgis L_1	113 mm
Nominalus $\varnothing D$	20
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

